

最大約 56% OFF

# Milli-Q® 更新キャンペーン

～大学官公庁限定～

超純水製造装置

Milli-Q®  
EQ 7000

半額以下!

(\*\*)

63万円

(\*)



純水製造装置

Elix®  
Essential 3

35万円

(\*)

オプション

- 本体 UV : 4万円
- タンク内殺菌灯 (ASM) : 6万円

超純水・純水製造装置システム

EQX 3S

約 48%  
OFF

(\*\*)

99.5万円

(\*)

使い勝手 No.1 の  
人気機種!



水道直結型超純水・純水製造装置

Milli-Q® IQ 7003

(Milli-Q® IQ 7003S)  
機器分析タイプ

210万円

(\*)

なんと  
約 56% OFF

(\*\*)



水道水直結型超純水製造装置

Milli-Q®  
EQ 7008

87万円

(\*)

- オプション
- タンク内殺菌灯 (ASM) : 3万円
  - 架台 (J1) : 17万円

キャンペーン期間

2023年7月18日(火)～

2024年3月22日(金)ご発注分まで

対象 メルクの装置 (旧ミリポア含む) をお持ちの  
大学官公庁のお客様

お見積りはお近くの販売店にご依頼ください。

※ キャンペーン希望販売価格

※※ 希望販売価格に対する割引

## 対象製品

		EQX 3S			Milli-Q® EQ 7008
		Milli-Q® IQ 7003	Milli-Q® EQ 7000	Elix® Essential 3	
					
供給水		水道水	Elix®などで 一次処理された純水	水道水	水道水*
超 純 水	採水速度	1 滴～2 L/分 (8 段階可変スピード)	最大 2 L/分 (3 段階可変スピード)	—	最大 2 L/分 (3 段階可変スピード)
	採水方法	独立ディスペンサー	本体ディスペンサー	—	本体ディスペンサー
	採水モード	通常・定量・アシスト定量・ フットペダル (オプション)	通常・定量・ フットペダル (オプション)	—	通常・定量・ フットペダル (オプション)
	TOC 測定	A10 TOC 計	TOC インジケーター	—	TOC インジケーター
純 水	精製方法	RO-EDI®	—	RO-EDI®	RO
	製造速度	3 L/時	—	3 L/時	8 L/時
	採水方法	独立ディスペンサー (オプション)	—	タンクコック採水	— (純水の採水は不可)
	採水速度	最大 2 L/分 (2 段階可変スピード)	—	タンクコック採水	—
採水機能		定量採水	—	なし	—
特長 / こんな方にお勧め		<ul style="list-style-type: none"> <li>環境に配慮した製品を使いたい (水銀フリー UV ランプ使用)</li> <li>使いやすさを求めたい (カラータッチスクリーン、独立ディスペンサー)</li> <li>スペースを有効活用したい (超純水・純水装置一体型)</li> <li>設置場所に限定がある (独立ディスペンサー)</li> <li>水質を重要視したい (新機構 水質維持タンク、A10 TOC 計)</li> <li>装置管理をデジタル化したい (MyMilli-Q™ Remote Care 対応)</li> <li>超純水(純水)の使用量が少ない方から多い方まで広く対応 (製造速度が大きいタイプあり)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>使いやすさを求めたい (カラータッチスクリーン)</li> <li>設置場所に限定がある (ディスペンサーの取り付け位置を左右選択可)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>純水を採水したい</li> <li>純水の使用量が少ない方から多い方まで広く対応 (製造速度が大きいタイプあり)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>使いやすさを求めたい (カラータッチスクリーン)</li> <li>スペースを有効活用したい (超純水・純水装置一体型)</li> <li>設置場所に限定がある (ディスペンサーの取り付け位置を左右選択可)</li> <li>純水は使わない</li> <li>超純水の使用量が少ない</li> </ul>

\* 供給水の FI 値が >5 の場合、PREPAK™ が必要です。もしくは EQX、Milli-Q® IQ 7003 をお選びください。

### ご更新対象装置例



'01 Milli-Q® '01 Elix® UV '01 Direct-Q® '96 Milli-Q® '96 Elix®

#### 修理パーツ販売終了装置

上記機種は、全ての専用修理パーツが 2020 年 12 月末で販売終了となりました。そのため、パーツ交換を伴う修理はお受けできません。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。  
なお、イオン交換カートリッジ、最終フィルター等の消耗品は継続して販売しています。

### 第 6 世代 Milli-Q®



Milli-Q® Integral Milli-Q® Reference  
Milli-Q® Direct Direct-Q® UV



サイエンス系  
お役立ちメディア  
**M-hub**



かんたんカタログ検索  
**カタログ  
ファインダー**



メルクライフサイエンス - メールニュース  
[www.merckmillipore.com/wm](http://www.merckmillipore.com/wm)



メルクライフサイエンス公式  
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2023年6月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Milli-Q are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2023 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

## メルク株式会社

ライフサイエンス ラボウォーター事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら [www.merckmillipore.com/LW](http://www.merckmillipore.com/LW)

装置ご検討など営業的なお問い合わせ: [lwjpcase@merckgroup.com](mailto:lwjpcase@merckgroup.com) Tel: 03-4531-3939

修理メンテナンス関連のお問い合わせ: 1139ts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1139

LWM284-2306-5K-H